



37028

CAMA DE INTERNACIÓN ACCIONADA MANUALMENTE

CAMA ACCIONADA POR MEDIO DE 2 HUSILLOS DE ACERO CON TUERCAS LARGAS Y 2 MANIJAS CROMADAS REBATIBLES UBICADAS EN LA PIECERA DE LA MISMA.

DICHOS HUSILLOS TIENEN INCORPORADOS UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE TOPE TIPO CRIQUET, EL CUAL SE DESTRABA AUTOMÁTICAMENTE AL LLEGAR AL FINAL DE SU RECORRIDO, LOGRANDO LA PROTECCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS AL LIMITAR EL RECORRIDO MÁXIMO.

MOVIMIENTOS:

Elevación y descenso del plano de tórax.

Elevación y descenso de los planos de piernas.

La estructura de la cama está construida en perfiles de acero con secciones y espesores que soportan con absoluta comodidad los esfuerzos a los que habitualmente están sometidos. Esta sólida construcción garantiza una adecuada rigidez y una larga vida útil.

El lecho de la cama está constituido por cuatro planos con perímetros de tubos de acero 40 x 20 x 1.6 de un solo tramo doblado por medio de dobladora automática, el apoyo de colchón está construido en chapa con doble plegado, la parte central del lecho está realizado en chapa de 3.25mm de espesor. Estos planos están vinculados a la estructura metálica del lecho y su movimiento se logra a través de articulaciones metálicas que aseguran un muy suave y silencioso movimiento así como una muy larga vida útil.

En cada vértice de la estructura del lecho hay un alojamiento para porta sueros independientes, porta bombas de infusión, soporte para trapecios o para una estructura de arco balcánico.

La base está construida en tubos de acero de 60 x 20 x 1.6 mm y se remata con 4 ruedas de 125mm, 2 de ellas con

freno, montadas sobre rulemanes con banda de rodamiento en santoprene y guarda hilos en sus laterales totalmente carenadas.

Las superficies metálicas poseen para su protección, previa limpieza profunda, un tratamiento desoxidante y de fosfatizado, para luego ser recubiertas con pintura HÍBRIDA en polvo, del tipo EPOXI POLYESTER, este producto de última generación es aplicado sobre las camas en una cabina que asegura una correcta homogeneización en la deposición de la pintura sobre las superficies tratadas, el espesor de la misma supera holgadamente los 70 micrones.

Luego todo el conjunto ya pintado es ingresado a un horno especial donde es sometido a un tratamiento térmico a más de 190 grados centígrados. Todo el procedimiento descrito asegura una altísima resistencia superficial y una protección muy eficiente contra los procesos de corrosión a los que pueda estar sometida.

En ambos laterales se encuentran colocadas dos barandas de aluminio con 6 parantes y altura de 500mm plegables, que se repliegan al bajar y se alojan en el costado de la cama sin obstaculizar los movimientos de los pacientes o del personal que los asiste.

El conjunto del lecho se remata con un cabecero y piecero desmontable de polímeros de una sola pieza. Porta tarjeta para identificación de paciente.

Medidas de lecho : 1.9x0.85 x0.6 m

Medidas externas : 2.14 x0.96 m (incluyendo barandas de aluminio)

